

rozbočovací modul FRM-1/2-D-MAXI


č. dílu: 186524

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

[rozdělovač vzduchu s čtyřmi přívody, držák přidavných modulů](#)

[Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků
typového označení do vyhledávacího pole.](#)

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
konstrukce	rozbočovací modul
provozní tlak	0 ... 16 bar
normální jmenovitý průtok směrem hlavního průtoku 1->2	11,700 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:] inertní plyny
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:] inertní plyny
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	706 g
připojení pneumatiky 1	G1/2
připojení pneumatiky 2	G1/2
připojení pneumatiky 3	G3/4
připojení pneumatiky 4	G1/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	zinkový tlakový odlitek