


# zásuvka pro připojení vícepólovým konektorem IMP2-SD-26-V

č. dílu: 18664

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
přípustný průměr kabelu	13.5 ... 15 mm
montážní poloha	libovol.
rozsah provozního napětí AC	$\leq 250$ V
přípustné proudové zatížení	7.5 A
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-40 ... 125 °C
hmotnost výrobku	96 g
elektrické připojení	zásuvka 26 pinů
šroubení pro kabel	Pg16
kódování konektoru	N - pro ventily
typ upevnění	s převlečnou maticí
informace o materiálu těsnění	CR odolné světlu a oleji
informace o materiálu pouzdra	měděná slitina poniklováno
informace o materiálu nástrčných kontaktů	měděná slitina pozlaceno