


zásuvka pro připojení vícepólovým konektorem IMP2-SD-26-EA

č. dílu: 18665

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|-------------------------------|
| přípustný průměr kabelu | 13.5 ... 15 mm |
| montážní poloha | libovol. |
| rozsah provozního napětí AC | ≤ 250 V |
| přípustné proudové zatížení | 7.5 A |
| stupeň krytí | IP65 |
| okolní teplota | -40 ... 125 °C |
| hmotnost výrobku | 97 g |
| elektrické připojení | zásuvka 26 pinů |
| šroubení pro kabel | Pg16 |
| kódování konektoru | Y - pro vst. / výst. |
| typ upevnění | s převlečnou maticí |
| informace o materiálu těsnění | CR odolné světlu a oleji |
| informace o materiálu pouzdra | měděná slitina poniklováno |
| informace o materiálu nástrčných kontaktů | měděná slitina pozlaceno |