

válec s vedením


DFP-80-80-PPV-A-S2

č. dílu: 186793
výběhový výrobek

FESTO

pojištěna proti pootočení, pro bezdotykové snímání krajních poloh, s průchozí pístnicí.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2018. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	80 mm
průměr pístu	80 mm
tlumení	PPV: nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách
montážní poloha	libovol.
vedení	kuličková oběžná pouzdra
konstrukce	vedení
snímání polohy	pro čidla
varianty	průchozí pístnice
provozní tlak	0.5 ... 10 bar
max. rychlost	0.9 m/s
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
okolní teplota	-10 ... 60 °C
délka tlumení	32 mm
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	2,262 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	2,262 N
pohybující se hmotnost	4,456 g
hmotnost výrobku	9,414 g
připojení pneumatiky	G3/8
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
Material cover	hliník legovaný pro tváření
Material seals	NBR
Material housing	hliník legovaný pro tváření
Material píston rod	zušlechťená ocel