


kabel DUO KM12-DUO-M8-GDWD

č. dílu: 18688

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
rozsah provozního napětí AC	≤ 60 V
rozsah provozního napětí DC	≤ 75 V
přípustné proudové zatížení	2.8 A
stupeň krytí	IP67
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 70 °C
okolní teplota	-30 ... 70 °C
hmotnost výrobku	61 g
elektrické připojení	přímý konektor / přímá zásuvka M12x1 / M8 4 piny / 3 piny
struktura kabelu	2x(3x0,25)
průměr kabelu	4.5 mm
délka kabelu	0.6 m
typ upevnění	průchozí dírou s konektorem se závitem s převlečnou maticí
informace o materiálu převlečné matice	mosaz poniklováno
informace o materiálu pouzdra	PUR
informace o materiálu pláště kabelu	PUR
informace o materiálu nástrčných kontaktů	mosaz pozlaceno