


redukce konektoru SIE-GA

č. dílu: 18780

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
podle normy	EN 61076-2-101 EN 61984
rozsah provozního napětí AC	250 V
rozsah provozního napětí DC	250 V
napěťová pevnost	2.5 kV
zatížitelnost proudem při 40°C	4 A
stupeň znečištění	3
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízké napětí
stupeň krytí	IP67
okolní teplota	-25 ... 85 °C
max. dotahovací moment aretace	0.6 Nm
hmotnost výrobku	23.5 g
elektrické připojení	4 piny tvar A M12x1 přímá zásuvka
typ upevnění	s převlečnou maticí
informace o materiálu převlečné matice	poniklovaná mosaz
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu nástrčných kontaktů	mosaz poniklováno a pozlaceno