

# připojovací blok CPE10-PRSGO-2

č. dílu: 187827


Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

pro ventily řady Compact Performance, s otevřenými kanály PRS.

Pro tento připojovací blok smějí být použita pouze šroubení se závitem G.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků  
typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
max. počet ventilových pozic	2
tlak pro prasknutí	3 MPa
provozní tlak v Mpa	-0.09 ... 1 MPa
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
hmotnost výrobku	50 g
typ upevnění připojovací desky	průchozí dírou s DIN lištou
připojení pneumatiky 1	G1/4
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS
materiál tělesa	zesílený PA