


# kabelový rozbočovač ASI-KVT-FK

č. dílu: 18786

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
typ upevnění	průchozí dírou
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	7.2 g
rozsah provozního napětí DC	$\leq 75$ V
rozsah provozního napětí AC	$\leq 60$ V
přípustné proudové zatížení	3 A
průřez přívodu	1.5 mm <sup>2</sup>
stupeň krytí	IP65
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 50 °C
skladovací teplota	-30 ... 85 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
materiál tělesa	PA
materiál nástrčných kontaktů	bronz