


# zásuvka MSSD-EB-M12-MONO

č. dílu: 188024

FESTO

pro ventily MEBH, MEOBH, MN2H, IMN2H.



## katalogový list

parametr	hodnota
podle normy	EN 175301-803 EN 61076-2-101 EN 61984
indikace polohy sepnutí	LED
typ upevnění	na elektromagn. ventil se středovým šroubem M2,5
hmotnost výrobku	13.18 g
elektrické připojení 1	zásuvka, podle EN 175301-803, tvar C
elektrické připojení 2	přímý konektor, M12x1, 2 piny, kódování A
rozsah provozního napětí DC	12 ... 24 V
jmenovité provozní napětí DC	24 V
rozsah provozního napětí AC	12 ... 24 V
přípustné proudové zatížení	0.12 A
napěťová pevnost	2.5 kV
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-10 ... 50 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
stupeň znečištění	3
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
materiál tělesa	PA
barva tělesa	průsvitn.
materiál aretace šroubu	ocel, poniklovaná
materiál těsnění	HNBR NBR
materiál nástrčných kontaktů	slitina mědi, postříbřeno mosaz, pozlaceno