

připojovací blok VIGM-04-D-3

č. dílu: 18835

FESTO

pro ventilový terminál

Výběhový typ. Dodáván do r. 2026. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
podle normy	ISO 5599-2
max. počet ventilových pozic	1
provozní tlak	-0.9 ... 16 bar
povolení	UL - Recognized (OL)
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:::]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
teplota média	-10 ... 60 °C
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-10 ... 60 °C
typ upevnění připojovací desky	průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	G1
připojení pneumatiky 2	G1/2
připojení pneumatiky 3	G1
připojení pneumatiky 4	G1/2
připojení pneumatiky 5	G1
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál připojovací desky	hliníkový tlakový odlitek