


# lokální řízení DLP-VSE-2-5/2-C

č. dílu: 188463

FESTO

pro válce řady DLP.



## katalogový list

parametr	hodnota
typ upevnění	dle volby: průchozí dírou příslušenstvím
venkovní použití	C1 - místa použití s ochranou před počasím
provozní tlak	3 ... 8 bar
jmenovitý provozní tlak	6 bar
rozsah provozního napětí DC	20.4 ... 28.8 V
max. příkon	120 mA
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
třída odolnosti korozi KBK	3
relativní vlhkost vzduchu	5 - 100 % kondenzující
stupeň krytí	IP65 v montovaném stavu dle IEC 60529
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	1,600 g
informace o materiálu víka	hliník legovaný pro tvárění eloxovaný
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu pouzdra	hliník legovaný pro tvárění eloxovaný
informace o materiálu šroubů	ocel pozinkováno
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)