


volnoběžka FLSM-10-L

č. dílu: 188527

FESTO

pro kyvný pohon DSM.

Tyto pohony mohou být na přání dodány s certifikátem ATEX. Údaje v katalogovém listu k "značka ATEX", "okolní teplota ATEX" a "značka CE" se vztahují jen na pohony s certifikátem.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	10
směr otáčení	levý chod
montážní poloha	libovol.
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	0 ... 60 °C
teoretický točivý moment při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi)	0.85 Nm
hmotnost výrobku	160 g
materiál tělesa	hliník legovaný pro tváření
materiál dutinky	cementační ocel
materiál hřídele	cementační ocel