


kruhový válec DSEU-40-50-P-A

č. dílu: 188595

FESTO

koncové víko se závitem a s kyvným ložiskem.
výběhový typ, k dodání do 2011



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	50 mm
průměr pístu	40 mm
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
montážní poloha	libovol.
konstrukce	píst pístnice trubka válce
snímání polohy	pro čidla
varianty	jednostranná pístnice
provozní tlak	1.5 ... 10 bar
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	vysušený vzduch, mazaný nebo nemazaný
třída odolnosti korozi KBK	1
okolní teplota	0 ... 80 °C
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	633 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	754 N
pohybující se hmotnost při zdvíhu 0 mm	149.1 g
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvíhu	24 g
základní hmotnost při zdvíhu 0 mm	372 g
typ upevnění	příslušenstvím
připojení pneumatiky	G1/8
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS
informace o materiálu víka	hliník legovaný pro tváření
informace o materiálu těsnění	TPE-U(PU)
informace o materiálu pouzdra	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu pístnice	vysoce legovaná ocel