

kruhový válec

DSEU-10-25-P-A-MQ

č. dílu: 188748

FESTO

Zadní víko s přívodem kolmo na osu válce.
výběhový typ, k dodání do 2011



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|--|
| zdvih | 25 mm |
| průměr pístu | 10 mm |
| tlumení | P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách |
| montážní poloha | libovol. |
| konstrukce | píst pístnice trubka válce |
| snímání polohy | pro čidla |
| varianty | příčný přívod stlačeného vzduchu |
| provozní tlak | 1.5 ... 10 bar |
| provozní režim | dvojčinný |
| provozní médium | vysušený vzduch, mazaný nebo nemazaný |
| třída odolnosti korozi KBK | 1 |
| okolní teplota | 0 ... 80 °C |
| teoretická síla při 6 barech, zpětný chod | 40 N |
| teoretická síla při 6 barech, dopředný chod | 47 N |
| pohybující se hmotnost při zdvíhu 0 mm | 5.5 g |
| přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvíhu | 2.5 g |
| základní hmotnost při zdvíhu 0 mm | 18.9 g |
| typ upevnění | příslušenstvím |
| připojení pneumatiky | M5 |
| upozornění k materiálu | obsahuje látky LABS |
| informace o materiálu víka | hliník legovaný pro tváření |
| informace o materiálu těsnění | NBR TPE-U(PU) |
| informace o materiálu pouzdra | vysoce legovaná nerezová ocel |
| informace o materiálu pístnice | vysoce legovaná nerezová ocel |