


# připojovací blok VIGK-04-D-2

č. dílu: 18886

FESTO

pro ventilový terminál  
výběhový typ, k dodání do 2011



## katalogový list

parametr	hodnota
podle normy	ISO 5599-2
max. počet ventilových pozic	1
provozní tlak	-0.9 ... 16 bar
provozní médium	filtrovaný stlačený vzduch
teplota média	-10 ... 60 °C
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-10 ... 60 °C
povolení	UL - Recognized (OL)
typ upevnění připojovací desky	průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	G3/4
připojení pneumatiky 2	G3/8
připojení pneumatiky 3	G3/4
připojení pneumatiky 4	G3/8
připojení pneumatiky 5	G3/4
informace o materiálu připojovací desky	hliníkový tlakový odlitek