

vakuové přísavky ESG-8

č. dílu: 189170

FESTO

příklad zobrazení



katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
průměr přísavky	8 mm
montážní poloha	svisle
zvláštní vlastnosti	antistatický
konstrukce	připojení vakua shora boční připojení vakua s výškovým vyrovnáním s dlouhým vyrovnáním délky
přířazení držáku přísavky	velikost 2
tvar přísavky	kulatý plochý tvar
provozní médium	atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
okolní teplota	-30 ... 200 °C
připojení vakua	M5 M10x1 QS-6 PK-4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál přísavky	BR FPM NBR PUR VMQ (silikon)