

vakuové přísavky

ESG-4X20

č. dílu: 189183

FESTO



katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
velikost přísavky	4x20 mm
montážní poloha	svisle
konstrukce	připojení vakua shora boční připojení vakua s výškovým vyrovnáním s dlouhým vyrovnáním délky
přířazení držáku přísavky	velikost 4
tvar přísavky	ovál./ploch.
provozní médium	atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7::-]
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
okolní teplota	-10 ... 70 °C
připojení vakua	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál přísavky	NBR