


držáky vakuových přísavek ESH-HA-5-G

č. dílu: 189201

FESTO

bez výškového vyrovnání, připojení vakua shora, upevnění držáku dvěma šestihrannými maticemi.



katalogový list

parametr	hodnota
objem	1.862 cm ³
montážní poloha	svisle
konstrukce	připojení vakua shora
přiřazení držáku přísavky	velikost 5
provozní médium	atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-A1-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	84 g
typ upevnění	s kontramaticí
upevnění přísavky	M10
připojení vakua	G1/8
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál držáku	hliník mosaz, poniklovaná POM zušlechtěná ocel vysoce legovaná ocel