


držáky vakuových přísavek ESH-HC-4-PK

č. dílu: 189220

FESTO

s výškovým vyrovnáním, připojení vakua shora, upevnění držáku
dvěma šestihrannými maticemi.



katalogový list

parametr	hodnota
výškové vyrovnání držáku přísavky	6 mm
objem	0.911 cm ³
montážní poloha	svisle
konstrukce	připojení vakua shora s výškovým vyrovnáním
přířazení držáku přísavky	velikost 4
provozní médium	atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-A1-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	31 g
typ upevnění	s kontramaticí
upevnění přísavky	M6
připojení vakua	PK-4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR ocel
materiál držáku	hliník mosaz, poniklovaná POM zušlechtěná ocel vysoce legovaná ocel