


držáky vakuových přísavek ESH-HC-6-G

č. dílu: 189222

FESTO

s výškovým vyrovnáním, připojení vakua shora, upevnění držáku dvěma šestihrannými maticemi.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|-----------------------------------|---|
| výškové vyrovnání držáku přísavky | 20 mm |
| objem | 11.537 cm ³ |
| montážní poloha | svisle |
| konstrukce | připojení vakua shora s výškovým vyrovnáním |
| přířazení držáku přísavky | velikost 6 |
| provozní médium | atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| třída odolnosti korozi KBK | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-A1-L |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| hmotnost výrobku | 472 g |
| typ upevnění | s kontramaticí |
| upevnění přísavky | M20x2 |
| připojení vakua | G1/4 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál držáku | hliník mosaz, poniklovaná POM zušlechťená ocel vysoce legovaná ocel |