

držáky vakuových přísavek ESH-HCL-2-PK

č. dílu: 189226

FESTO

s dlouhým výškovým vyrovnáním, připojení vakua shora, upevnění držáku dvěma šestihrannými maticemi.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|-----------------------------------|---|
| výškové vyrovnání držáku přísavky | 10 mm |
| objem | 0.398 cm ³ |
| montážní poloha | svisle |
| konstrukce | připojení vakua shora s výškovým vyrovnáním |
| přířazení držáku přísavky | velikost 2 |
| provozní médium | atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| třída odolnosti korozi KBK | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-A1-L |
| okolní teplota | -10 ... 60 °C |
| hmotnost výrobku | 19 g |
| typ upevnění | s kontramaticí |
| upevnění přísavky | průměr 4 mm |
| připojení vakua | PK-4 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál těsnění | NBR ocel |
| materiál držáku | hliník mosaz, poniklovaná POM zušlechtěná ocel vysoce legovaná ocel |