


držáky vakuových přísavek ESH-HCL-5-G

č. dílu: 189231

FESTO

s dlouhým výškovým vyrovnáním, připojení vakua shora, upevnění držáku dvěma šestihrannými maticemi.



katalogový list

parametr	hodnota
výškové vyrovnání držáku přísavky	30 mm
objem	6.06 cm ³
montážní poloha	svisle
konstrukce	připojení vakua shora s výškovým vyrovnáním
přířazení držáku přísavky	velikost 5
provozní médium	atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-A1-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	169 g
typ upevnění	s kontramaticí
upevnění přísavky	M10
připojení vakua	G1/8
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál držáku	hliník mosaz, poniklovaná POM zušlechťená ocel vysoce legovaná ocel