


# držáky vakuových přísavek ESH-HD-2-PK

č. dílu: 189236

FESTO

s výškovým vyrovnáním, boční připojení vakua, upevnění držáku  
dvěma šestihrannými maticemi.



## katalogový list

parametr	hodnota
výškové vyrovnání držáku přísavky	3 mm
objem	0.183 cm <sup>3</sup>
montážní poloha	svisle
konstrukce	boční připojení vakua s výškovým vyrovnáním
přířazení držáku přísavky	velikost 2
provozní médium	atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-A1-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	12 g
typ upevnění	s kontramaticí
upevnění přísavky	průměr 4 mm
připojení vakua	PK-4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR ocel
materiál držáku	hliník mosaz, poniklovaná POM zušlechtěná ocel vysoce legovaná ocel