


držáky vakuových přísavek ESH-HD-3-QS

č. dílu: 189237

FESTO

s výškovým vyrovnáním, boční připojení vakua, upevnění držáku
dvěma šestihrannými maticemi.



katalogový list

parametr	hodnota
výškové vyrovnání držáku přísavky	6 mm
objem	0.573 cm ³
montážní poloha	svisle
konstrukce	boční připojení vakua s výškovým vyrovnáním
přířazení držáku přísavky	velikost 3
provozní médium	atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-A1-L
okolní teplota	0 ... 60 °C
hmotnost výrobku	46 g
typ upevnění	s kontramaticí
upevnění přísavky	M4
připojení vakua	QS-6
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR ocel
materiál držáku	hliník mosaz, poniklovaná POM zušlechťená ocel vysoce legovaná ocel