

držáky vakuových přísavek ESH-HDL-3-PK

č. dílu: 189248

FESTO

s dlouhým výškovým vyrovnáním, boční připojení vakua, upevnění držáku dvěma šestihrannými maticemi.



katalogový list

parametr	hodnota
výškové vyrovnání držáku přísavky	20 mm
objem	0.252 cm ³
montážní poloha	svisle
konstrukce	boční připojení vakua s výškovým vyrovnáním
přířazení držáku přísavky	velikost 3
provozní médium	atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-A1-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	63 g
typ upevnění	s kontramaticí
upevnění přísavky	M4
připojení vakua	PK-4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR ocel
materiál držáku	hliník mosaz, poniklovaná POM zušlechtěná ocel vysoce legovaná ocel