


# držáky vakuových přísavek ESH-HE-1-M3

č. dílu: 189253

FESTO

bez výškového vyrovnání, pro přímou montáž do závitu.



## katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	1.2 mm
objem	0.04 cm <sup>3</sup>
montážní poloha	svisle
konstrukce	připojení vakua shora
přiřazení držáku přísavky	velikost 1
provozní médium	atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-A1-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	1 g
typ upevnění	s vnějším závitem prostřednictvím připojení vakua
upevnění přísavky	průměr 3 mm
připojení vakua	M3
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	hliník legovaný pro tváření NBR POM ocel
materiál držáku	zušlechťená ocel