


vakuová přísavka ESS-150-SN

č. dílu: 189326

FESTO

snadno vyměnitelná,



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|--|
| min. poloměr výrobku R | 480 mm |
| jmenovitá světlost | 10 mm |
| průměr přísavky | 150 mm |
| objem přísavky | 173.826 cm ³ |
| umístění připojení | nahoře |
| montážní poloha | libovol. |
| přířazení držáku přísavky | velikost 6 |
| tvar přísavky | kulatý plochý tvar |
| provozní tlak v Mpa | -95 ... 0 kPa |
| provozní tlak | -0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi |
| jmenovitý provozní tlak | -70 kPa -0.7 bar |
| jmenovitý provozní tlak (psi) | -10.15 psi |
| provozní médium | atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| třída odolnosti korozi KBK | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-A1-L |
| bezpečnost vzhledem k potravinám | viz rozšířené informace o materiálu |
| okolní teplota | -10 ... 70 °C |
| přídržná síla při jmenovitém provozním tlaku | 900 N |
| příčná síla při jmenovitém provozním tlaku | 675 N |
| hmotnost výrobku | 719 g |
| typ upevnění | prostřednictvím připojení vakua |
| připojení vakua | M20x2 |
| barva | černý |
| tvrdost Shore | 50 +/- 5 |
| materiál šroubovacích čepů | NBR poniklovaná ocel pozinkovaná a pochromovaná ocel |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál přísavky | NBR |