


vakuová přísavka ESS-25X75-ON

č. dílu: 189417

FESTO

snadno vyměnitelná,



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	6 mm
velikost přísavky	25x75 mm
objem přísavky	6.7 cm ³
umístění připojení	nahore
montážní poloha	libovol.
přířazení držáku přísavky	velikost 5
tvár přísavky	ovál./ploch.
provozní tlak v Mpa	-95 ... 0 kPa
provozní tlak	-0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi
jmenovitý provozní tlak	-70 kPa -0.7 bar
jmenovitý provozní tlak (psi)	-10.15 psi
provozní médium	atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7::-]
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-A1-L
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
okolní teplota	-10 ... 70 °C
přídržná síla při jmenovitém provozním tlaku	92.5 N
příčná vodorovná síla při jmenovitém provozním tlaku	125.5 N
příčná svislá síla při jmenovitém provozním tlaku	115 N
hmotnost výrobku	46.8 g
typ upevnění	prostřednictvím připojení vakua
připojení vakua	M10
barva	černý
tvrdost Shore	50 +/- 5
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál přísavky	NBR