


ventilový terminál VIMP-03-B

č. dílu: 18970

FESTO

s připojením vícepólovým konektorem.

Technické údaje z katalogového listu a odpovídající příslušenství se mohou v závislosti na konfiguraci tohoto výrobku lišit.



katalogový list

~ConfIndependentDatasheet

parametr	hodnota
funkce ventilu	5/2 monostabilní 5/2 impulsní 5/3 ve stř. pol. pod tlakem 5/3 ve stř. poloze odvětr. 5/3 ve stř. pol. uzavř.
normální jmenovitý průtok	300 ... 1,300 l/min
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar
elektrické řízení	Multipol
max. počet ventilových pozic	24
max. počet tlakových zón	3
elektrický systém vst./výst.	ano
okolní teplota	-5 ... 50 °C
stavební šířka	18 mm 26 mm
stupeň krytí	IP65
funkce odvětrání	lze škrtit
typ ovládní	elektrický
typ terminálu	03
konstrukce	pístové šoupě
napájení řídicím tlakem	vně vnitřní
konstrukce ventilového terminálu	modulární a rozšiřitelné
provozní tlak pro ventilový terminál s vnitřním napájením řídicího tlaku	4 ... 8 bar
řídicí tlak	4 ... 6 bar
vhodnost pro vakuum	ano
jmenovité provozní napětí DC	24 V
třída odolnosti korozi KBK	2
teplota média	-5 ... 50 °C