

# kyvný pohon DRE-14-F05-Q10-FO-O-PS

č. dílu: 190084

FESTO

jednočinný, přívod vzduchu dle VDI/VDE 3845-ventily Namur lze přímo připevnit jako přírubu.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost pohonu	14
připojovací obrazec příruby	F05
úhel kyvu	90 deg
připojení armatury odpovídá normě	ISO 5211
tlumení	žádné tlumení
montážní poloha	libovol.
provozní režim	jednočinný
konstrukce	ozubený hřeben/pastorek
snímání polohy	bez
připojení ventilu odpovídá normě	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
provozní tlak	2 ... 10 bar
označení ATEX	II 2 GD c X
teplota okolí ATEX	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
provozní médium	vysušený vzduch, mazaný nebo nemazaný
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro ochranu Ex (ATEX)
třída odolnosti korozi KBK	3
okolní teplota	-20 ... 80 °C
krouticí moment při 6 barech	103 Nm
moment vratné pružiny	40 Nm
spotřeba vzduchu při 6 barech na cyklus 0°-90°-0°	6 l
hmotnost výrobku	3,800 g
připojení hřídele	V14
připojení pneumatiky	připojovací deska G1/4
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS