

kyvný pohon DRE-50-F07-Q12-FS-O-PS

č. dílu: 190183

FESTO

jednočinný, přívod vzduchu dle VDI/VDE 3845-ventily Namur lze přímo připevnit jako přírubu.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| velikost pohonu | 50 |
| připojovací obrazec příruby | F07 |
| úhel kyvu | 90 deg |
| připojení armatury odpovídá normě | ISO 5211 |
| tlumení | žádné tlumení |
| montážní poloha | libovol. |
| provozní režim | jednočinný |
| konstrukce | ozubený hřeben/pastorek |
| snímání polohy | bez |
| připojení ventilu odpovídá normě | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| provozní tlak | 2 ... 10 bar |
| označení ATEX | II 2 GD c X |
| teplota okolí ATEX | -20°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| provozní médium | vysušený vzduch, mazaný nebo nemazaný |
| značka CE (viz prohlášení o shodě) | podle směrnice EU pro ochranu Ex (ATEX) |
| třída odolnosti korozi KBK | 3 |
| okolní teplota | -20 ... 80 °C |
| spotřeba vzduchu při 6 barech na cyklus 0°-90°-0° | 12 l |
| hmotnost výrobku | 12,200 g |
| připojení hřídele | V17 |
| připojení pneumatiky | připojovací deska G1/4 |
| upozornění k materiálu | obsahuje látky LABS |