


průchodka s nástrčnými koncovkami QSMS-5/32T-U

č. dílu: 190600

FESTO

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.
Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for
alternative products.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Mini
jmenovitá světlost	2.2 mm
montážní poloha	libovol.
velikost balení	1
konstrukce	princíp push-pull
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1
okolní teplota	-10 ... 60 °C
povolení	Germanischer Lloyd
hmotnost výrobku	6 g
připojení pneumatiky 1	pro vnější průměr hadice 5/32"
připojení pneumatiky 2	pro vnější průměr hadice 5/32"
barva uvolňujícího kroužku	šedá
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu pouzdra	mosaz poniklováno
informace o materiálu uvolňovacího kroužku	POM
informace o materiálu těsnění hadice	NBR
informace o materiálu prvku pro upevnění hadice	vysoce legovaná nerezová ocel