


# T-spojka s nástrčnými koncovkami QST-5/8T-U

č. dílu: 190606

FESTO



## katalogový list

| parametr                                  | hodnota                                     |
|---|---|
| velikost                                  | standard                                    |
| jmenovitá světlost                        | 10.7 mm                                     |
| montážní poloha                           | libovol.                                    |
| velikost balení                           | 1   |
| konstrukce                                | princip push-pull                           |
| provozní tlak v celém rozsahu teplot      | -0.95 ... 10 bar                            |
| klasifikace Maritime                      | viz certifikát                              |
| provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:::] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný       |
| třída odolnosti korozi KBK                | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi      |
| okolní teplota                            | -10 ... 60 °C                               |
| hmotnost výrobku                          | 43.5 g                                      |
| počet výstupů                             | 2   |
| počet přívodů                             | 1   |
| připojení pneumatiky 1                    | pro hadici s vnějším průměrem 5/8"          |
| připojení pneumatiky 2                    | pro hadici s vnějším průměrem 5/8"          |
| barva uvolňujícího kroužku                | šedá  |
| upozornění k materiálu                    | ve shodě s RoHS                             |
| materiál tělesa                           | PBT   |
| materiál uvolňovacího kroužku             | POM   |
| materiál těsnění hadice                   | NBR   |
| materiál svěrného segmentu hadice         | vysoce legovaná nerezová ocel               |