

L-spojka s nástrčnou koncovkou QSML-3/16H-1/8-U

č. dílu: 190626

FESTO

s nástrčnou dutinkou.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Mini
jmenovitá světlost	1.7 mm
montážní poloha	libovol.
velikost balení	1
konstrukce	princíp push-pull
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 10 bar
klasifikace Maritime	viz certifikát
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	1.8 g
připojení pneumatiky 1	nástrčná dutinka QS-3/16"
připojení pneumatiky 2	pro vnější průměr hadice 1/8"
barva uvolňujícího kroužku	šedá
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	PBT
materiál uvolňovacího kroužku	POM
materiál těsnění hadice	NBR
materiál svěrného segmentu hadice	vysoce legovaná nerezová ocel