


# L-šroubení s nástrčnou koncovkou QSLV-3/8-5/16-I-U

č. dílu: 190760

FESTO

Možnost natočení o 360°, vnější vnitřním šestihranem.



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	standard
jmenovitá světlost	4.2 mm
typ těsnění na závitovém díčku:	potah
montážní poloha	libovol.
velikost balení	1
konstrukce	princip push-pull
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 10 bar
klasifikace Maritime	viz certifikát
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
okolní teplota	-10 ... 60 °C
max. utahovací moment	24 Nm
hmotnost výrobku	37 g
připojení pneumatiky 1	vnější závit NPT, 3/8
připojení pneumatiky 2	pro vnější průměr hadice 5/16"
barva uvolňujícího kroužku	šedá
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	PBT
materiál uvolňovacího kroužku	POM
materiál těsnění hadice	NBR
materiál svěrného segmentu hadice	vysoce legovaná nerezová ocel