

# zpětný ventil HB-1/4-QS-5/16-U

č. dílu: 190864

FESTO

průtok směrem od připojení QS k vnějšímu závitu.  
Tento typ je vhodný pro provoz s vakuem.



## katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	zpětný ventil
připojení pneumatiky 1	QS-5/16
připojení pneumatiky 2	1/4 NPT
typ upevnění	našroubovatelný
normální jmenovitý průtok	739 l/min
provozní tlak	-1 ... 10 bar
okolní teplota	0 ... 60 °C
materiál tělesa	mosaz
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]
min. diferenciální tlak, otevření	0.1 bar
min. diferenciální tlak, uzavření	0.2 bar
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
hmotnost výrobku	24 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS