

# kulový kohout QH-QS-5/32-1/4-NPT-U

č. dílu: 190888  
výběhový výrobek


FESTO

s nástrčnou koncovkou QS.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.

Tento typ je vhodný pro provoz s vakuem.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2016. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

parametr	hodnota
typ ovládání	ruční
typ upevnění	našroubovatelný
jmenovitá světlost	5 mm
provozní tlak	-1 ... 10 bar
okolní teplota	0 ... 60 °C
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
princip těsnění	měkký
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
hmotnost výrobku	24.5 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS