



diferenciální redukční ventil LRL-1/4-NPT-QS-3/16-U

č. dílu: 190908
výběhový výrobek

FESTO

bez manometru, s vnějším závitem a nástrčným připojením QS.
Výběhový typ. Dodáván do r. 2023. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce regulátoru	diferenciální tlak, konstantní
připojení pneumatiky 1	1/4 NPT
připojení pneumatiky 2	QS-3/16
typ upevnění	našroubovatelný
vstupní tlak 1 Mpa	0 ... 0,9 MPa
vstupní tlak 1	0 ... 9 bar
vstupní tlak 1 psi	0 ... 130,5 psi
okolní teplota	0 ... 60 °C
materiál tělesa	zesílený PBT
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]
montážní poloha	libovol.
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
hmotnost výrobku	36,5 g
materiál šroubovacích čepů	mosaz
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS