



# redukční ventil LR-10-32-UNF-QS-1/4-U

č. dílu: 190926  
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2021. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

parametr	hodnota
funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak
připojení pneumatiky 1	10-32 UNF-2A
připojení pneumatiky 2	QS-1/4
typ upevnění	našroubovatelný
vstupní tlak 1	0 ... 10 bar
okolní teplota	0 ... 60 °C
materiál tělesa	zesílený PBT
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	17 g
materiál šroubovacích čepů	mosaz