

vakuová přísavka ESV-100-SN

č. dílu: 191007

FESTO

opotřebitelný díl, snadno výměnný



katalogový list

parametr	hodnota
min. poloměr výrobku R	460 mm
průměr přísavky	100 mm
objem přísavky	29.779 cm ³
umístění připojení	nahore
montážní poloha	libovol.
tvar přísavky	kulatý plochý tvar
provozní tlak v Mpa	-95 ... 0 kPa
provozní tlak	-0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi
jmenovitý provozní tlak	-70 kPa -0.7 bar
jmenovitý provozní tlak (psi)	-10.15 psi
provozní médium	atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-A1-L
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
okolní teplota	-10 ... 70 °C
přídružná síla při jmenovitém provozním tlaku	503.6 N
hmotnost výrobku	59 g
barva	černý
tvrdost Shore	60 +/- 5
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál přísavky	NBR