


přímočarý modul HMPL-12- -

č. dílu: 191181

FESTO

výběhový typ. k dodání do r. 2012.



katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
zdvih	30 ... 100 mm
průměr pístu	12 mm
provozní režim pohonné jednotky	posuvová deska
tlumení	tlumič nárazu, měkká charakteristika
montážní poloha	libovol.
vedení	kuličková oběžná pouzdra
konstrukce	vedení kinematika posuvové desky pístnice
max. počet mezípoloh	1
snímání polohy	pro čidla
varianty	brzda na pístnici tažn.
provozní tlak	4 ... 8 bar
max. rychlost při vyjíždění	≤ 1.9 m/s
max. rychlost při zajíždění	≤ 1.8 m/s
max. doba přejezdu	≤ 300 ms
opakovatelná přesnost	$< 0,02$ mm
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]
třída odolnosti korozi KBK	1
hladina akustického tlaku	62 dB(A)
okolní teplota	0 ... 60 °C
délka tlumení	8 mm
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	68 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	51 N
připojení pneumatiky	QSM-4
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu víka	hliník legovaný pro tvárění eloxovaný
informace o materiálu těsnění	NBR PUR
informace o materiálu čelní desky	hliník legovaný pro tvárění eloxovaný
informace o materiálu tyče vedení	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu pouzdra	hliník legovaný pro tvárění eloxovaný