


rozhraní CAMC-F-PN

č. dílu: 1911916

FESTO

zásuvná karta pro připojení průmyslové sítě



katalogový list

parametr	hodnota
rozměry B x L x H	19 mm x 90 mm x 65 mm
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-25 ... 70 °C
relativní vlhkost vzduchu	5 - 95 % nekondenzující
stupeň krytí	IP20 v montovaném stavu
okolní teplota	0 ... 50 °C
hmotnost výrobku	75 g
typ upevnění	nástrčný modul pro CMMP-AS...-M3
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
montážní poloha	libovol.
protokol	PROFINET
profil komunikace	FHPP
přenosová rychlost	10/100 Mbit/s (Full/Half)
topologie	hvězda kroužek linie
redundance média	MRP
přiřazení adresy IP	FCT DCP
síťová sběrnice	2x zásuvky RJ45
minimální čas cyklu	1 ms
zobrazení LED	chyba sítě aktivita komunikace po Ethernetu sledování vodičů, Ethernet systémová chyba
podpora konfigurace	GSDML
parametrizace	FCT
přídavné funkce	Conformance Class B DCP kompatibilní s IRT LLDP MRP PROFInergy Realtime Class 1 SNMP