


rozhraní CAMC-F-EP

č. dílu: 1911917

FESTO

zásuvná karta pro připojení průmyslové sítě



katalogový list

| parametr | hodnota |
|------------------------------------|--|
| rozměry B x L x H | 19 mm x 90 mm x 65 mm |
| značka CE (viz prohlášení o shodě) | podle směrnice EU-EMC |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-zóna III |
| skladovací teplota | -25 ... 70 °C |
| relativní vlhkost vzduchu | 5 - 95 % nekondenzující |
| stupeň krytí | IP20 v montovaném stavu |
| okolní teplota | 0 ... 50 °C |
| hmotnost výrobku | 75 g |
| typ upevnění | nástrčný modul pro CMMP-AS...-M3 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| montážní poloha | libovol. |
| protokol | EtherNet/IP |
| profil komunikace | FHPP |
| přenosová rychlost | 10/100 Mbit/s (Full/Half) |
| topologie | hvězda kroužek linie |
| redundance média | DLR |
| přiřazení adresy IP | FCT DHCP BOOTP spínače DIP |
| síťová sběrnice | 2x zásuvky RJ45 |
| minimální čas cyklu | 1 ms |
| zobrazení LED | aktivita komunikace po Ethernetu sledování vodičů, Ethernet stav modulu stav sítě |
| podpora konfigurace | EDS |
| parametrizace | FCT |
| přídavné funkce | AddressConflictDetection (ACD) Integrated Switch |