


# vakuový filtr ESF-3

č. dílu: 191202

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
stupeň filtrace	10 µm
provozní tlak	-0,95 ... 4 bar
průtok při podtlaku = -0,075 MPa (-0,75 baru, -10,875 psi)	100 l/min
provozní médium	atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-A1-L
okolní teplota	0 ... 60 °C
hmotnost výrobku	9 g
typ upevnění	s vnějším závitem prostřednictvím připojení vakua
připojení pneumatiky	M4
připojení vakua	M4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál filtru	PVF
materiál tělesa	hliník poniklovaná mosaz