


vakuový filtr ESF-4A

č. dílu: 191203

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
stupeň filtrace	10 µm
provozní tlak	-0.95 ... 4 bar
průtok při podtlaku = -0,075 MPa (-0,75 baru, -10,875 psi)	260 l/min
provozní médium	atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7::-]
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-A1-L
okolní teplota	0 ... 60 °C
hmotnost výrobku	19 g
typ upevnění	s vnějším závitem prostřednictvím připojení vakua
připojení pneumatiky	M6
připojení vakua	M6
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál filtru	PVF
materiál tělesa	hliník poniklovaná mosaz