


# úhlové vyrovnání ESWA-3

č. dílu: 191205

FESTO

s kulovým kloubem, úhel kyvu 15°



## katalogový list

parametr	hodnota
vyrovnání úhlu +/-	15 deg
montážní poloha	libovol.
konstrukce	kulový kloub
přířazení držáku přísavky	velikost 3
provozní tlak	-0.95 ... 4 bar
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-A1-L
okolní teplota	0 ... 60 °C
hmotnost výrobku	9 g
typ upevnění	s vnějším závitem
upevnění přísavky	M4
připojení pneumatiky	M4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	hliník poniklovaná mosaz