

ventilový terminál VDMA-01/02

č. dílu: 191403


FESTO

typ 14, s ventily podle norem ISO 15407-1.

Před konfigurací nejprve výrobek vložte do nákupního košíku.

Technické údaje z katalogového listu a odpovídající příslušenství se mohou v závislosti na konfiguraci tohoto výrobku lišit.

výběhový typ, k dodání do 2009



příklad zobrazení

katalogový list

~ConfIndependentDatasheet

parametr	hodnota
funkce ventilu	2x3/2 monostabilní, v klidu otevř./uzavř. 2x3/2 monostabilní, v klidu uzavř. 2x3/2 monostabilní, v klidu otevř. 5/2 monostabilní 5/2 impulsní 5/2 impulsní, s dominantním signálem 5/3 ve stř. pol. pod tlakem 5/3 ve stř. poloze odvětr. 5/3 ve stř. pol. uzavř.
normální jmenovitý průtok	440 ... 1,000 l/min
provozní tlak	-0.9 ... 16 bar
elektrické řízení	jednotlivá připojení
max. počet ventilových pozic	16
okolní teplota	-10 ... 60 °C
stavební šířka	18 mm 26 mm
stupeň krytí	IP65
funkce odvětrání	lze škrtit
typ ovládní	elektrický
typ terminálu	14
konstrukce	přístové šoupě
napájení řídicím tlakem	vně vnitřní
konstrukce ventilového terminálu	modulární a rozšiřitelné
řídicí tlak	3 ... 10 bar
jmenovité napájecí napětí AC	24 V
jmenovité provozní napětí DC	12 V 24 V
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízké napětí
teplota média	-10 ... 60 °C