

# světelné těsnění ME-LD-12-24DC

č. dílu: 19141

FESTO

pro ventily ME.



## katalogový list

parametr	hodnota
indikace polohy sepnutí	LED
typ upevnění	na elektromagn. ventil se středovým šroubem M3
hmotnost výrobku	0.6 g
elektrické připojení	připojovací obrazec podle EN 175301-803, tvar C čtyřhranný tvar, MSE
rozsah provozního napětí DC	12 ... 24 V
připojení ochranného vodiče	k dispozici
jmenovitý výkon světelného těsnění	0.05 W
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-25 ... 85 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
materiál tělesa	TPE-U(PU)
barva	průsvitn.