

světelné těsnění MF-LD-230AC

č. dílu: 19144

FESTO

pro elektromagnetické cívky MSFG, MSFW.



katalogový list

parametr	hodnota
indikace polohy sepnutí	LED
typ upevnění	na elektromagn. ventil se středovým šroubem M3
hmotnost výrobku	1.6 g
elektrické připojení	připojovací obrazec podle EN 175301-803, tvar B čtyřhranný tvar, MSF
jmenovité napájecí napětí AC	230 V
napěťová pevnost	4 kV
připojení ochranného vodiče	k dispozici
jmenovitý výkon světelného těsnění	0.33 W
přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-25 ... 85 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízké napětí
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
stupeň znečištění	3
materiál tělesa	TPE-U(PU)
barva	průsvitn.