

světelné těsnění MC-LD-12-24DC

č. dílu: 19145

FESTO

pro elektromagnetické cívky MSN1G, MSN1W.



katalogový list

parametr	hodnota
indikace polohy sepnutí	LED
typ upevnění	na elektromagn. ventil se středovým šroubem M3
hmotnost výrobku	1.6 g
elektrické připojení	připojovací obrazec podle EN 175301-803, tvar A dle DIN EN 175301-803 čtyřhranný tvar, MSC
rozsah provozního napětí DC	12 ... 24 V
připojení ochranného vodiče	k dispozici
jmenovitý výkon světelného těsnění	0.05 W
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-25 ... 85 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
materiál tělesa	TPE-U(PU)
barva	průsvitn.